

Verbindungsblöcke

Komponente, die für den Zusammenbau des Taschenfilterrahmens erforderlich ist. Die Verbindungsblöcke werden, wie die Rahmen, in drei Grundabmessungen hergestellt. Auf Kundenwunsch können wir die Abmessungen anpassen.



| | | | |
|--|-----------------------------------|----------|---------------------------|
| Material | | | |
| ABS - Regranulat | | | |
| Oberfläche | | | |
| Matt oder glänzend | | | |
| Farbe | | | |
| Schwarz | | | |
| Verpackung | | | |
| Karton mit 800 - 1000 Stück | | | |
| Verwenden | | | |
| Teil des Taschenfilterrahmens | | | |
| Chemische Resistenz | | | |
| Gegen verdünnte Säuren und Basen sowie aliphatische Kohlenwasserstoffe, Öle und Fette, Alkohole, Benzine und Öle | | | |
| Lösungsmittel | | | |
| Aceton | | | |
| Eigenschaften | | | |
| Thermal | Erweichungstemperatur | IISO 306 | 92 - 102 °C |
| | Wärmeformbeständigkeitstemperatur | IISO 75 | 85 - 95 °C |
| Mechanisch | Zugfestigkeit | ISO 179 | 25 - 40 kJ/m ² |
| | Biegefestigkeit | IISO 178 | 2 000 - 2 100 MPa |
| Katalognummern | | | |
| E-PF-3-C | für rahmen PF-3-C | | |
| E-PF-13-C | für rahmen PF-13-C | | |
| E-PF-23-C | für rahmen PF-23-C | | |